



Le nombre de bâtiment varie de 1 à 100

Section de câble	
jusqu'à 50m	8/10
de 50 à 100m	1mm ²
de 100 à 150m	1.5mm ²
de 150 à 200m	2mm ²

Câble 5918 (100m)	
4 fils de 1mm ²	
1 paire de 0,5 mm ²	

IMPORTANT : en fonction de la distance, il peut-être nécessaire de mettre des alimentations à proximité de la platine

- Distance Max :
- 1km entre la platine et la centrale 2405
 - 30m entre la tête vigik et la centrale HL2

Entrée principale Vidéo MDS avec un bâtiment en VDS Vidéo Centrale MCVE ou MCVA